


**HOLEX****Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114020 – papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115032 1-13
GTIN	4045197024190
Produktų klasė	12B

**Aprašymas****Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

**Valcuotas**, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.

Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragrėžimui ir tiksliam centravimui. **Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.**

**Techninis aprašymas**

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	25
Gręžimo diapazonas	1 - 13 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

### Priedai

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 11,5 mm	114020 11,5
	114020 10,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 10,5 mm

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 6 mm 114020 6

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 11 mm 114020 11

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 8,5 mm 114020 8,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 6,5 mm 114020 6,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 10 mm 114020 10

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 2 mm 114020 2

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 13 mm 114020 13

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 12,5 mm 114020 12,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 4,5 mm 114020 4,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 1,5 mm 114020 1,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 9,5 mm 114020 9,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 3,5 mm 114020 3,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 1 mm 114020 1

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 8 mm 114020 8

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 12 mm 114020 12

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 9 mm 114020 9

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 3 mm 114020 3

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 5 mm 114020 5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 5,5 mm 114020 5,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 2,5 mm 114020 2,5