


Garant**ZeroClamp bazinė plokštė, Tipas: 10077****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360012 10077
GTIN	4045197377005
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Visos kiaurymės T grioveliams **63, 100, 125 mm** atstumu.

Centrinė kiaurymė Ø 25 H7 centravimo rinkinio tvirtinimui. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško įtampa yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinį jo neperkeliant. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško įtampa yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Vertikalioms / horizontalioms staklėms.

Apdirbama medžiaga:

Bazinė plokštė iš tvirto aliuminio, paviršius apdirbtas. Visi užspaudimo elemento komponentai iš nerūdijančiojo arba nuo korozijos apsaugoto plieno.

Priedai pasirinktinai:

Fiksavimo varžtas Nr. 360025. Valdymo blokai Nr. 360017 dyd. 12808 / 12805.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti bazinę plokštę ir užspaudimo elementą, kurio Ø 138 mm tvirtinimo puodeliu su užsifiksuojančiais užspaudimo elementais!

Techninis aprašymas

Užspaudimo elemento Ø	120 mm
Užspaudiklių kiekis	2
Tipas	10077
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	200 mm
Aukštis H	44 mm
Plotis B	166 mm
Ilgis A	416 mm
Serija	ZeroClamp
Produkto rūšis	Bazinė plokštė

Priedai

ZeroClamp valdymo blokas Tipas 12808	360017 12808
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 16M10	360025 16M10
ZeroClamp valdymo blokas Tipas 12805	360017 12805
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10	360025 12M10
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 16M8	360025 16M8
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M16	360025 18M16
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M12	360025 18M12
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10	360025 25M10
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10/138	360025 25M10/138

ZeroClamp apsauginė plokštelė Tipas 11356

360013 11356