

**T formos kaladėlė su sriegiu, T griovelio nominalusis dydis: 24mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375315 24 |
| GTIN | 4020772080099 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas**Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------|
| Plotis a | 23,7 mm |
| Sriegis | M22 |
| T griovelio nominalus dydis | 24 mm |
| Aukštis | 32 mm |
| Plotis e | 40 mm |
| Aukštis k | 16 mm |

| | |
|----------------|-------------------|
| Tipas | 508 |
| Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |