

**Garant****Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0, Kojelės ilgis: 50X40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Produktų klasė	41G

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslusis kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifotos ir pritrintos itin tiksliai, plokštumos šlifotos.

**Paskirtis:**

Kontrolei ir labai tiksliems darbams.

**Tikslumas:**

**DIN 875 / 0** – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,007 mm.

**Techninis aprašymas**

Status kampas	0,007 mm
Kojelės skerspjūvis	15×4 mm
Kojelės ilgis	50×40 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	0

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

## Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100
DAkS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750