

**Garant**

**Atraminis kampainis, grūdintas, plokščias modelis nerūdijantis, tikslumo klasė 00, Kojelės ilgis: 75X50mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Produktų klasė	41G

**Aprašymas****Modelis:**

**Didelis tikslumas.** Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifautos ir pritrintos, plokštumos šlifautos.

**Paskirtis:**

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.

**Techninis aprašymas**

Atraminės kojelės ilgis	50 mm
Status kampas	0,003 mm
Kojelės skerspjuvis	15×4 mm
Ilgos briaunos ilgis	75 mm
Norma	DIN 875/00
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	F1
Produkto rūšis	Kampainis aštria briauna

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750
KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100