

**Garant**

**Atraminis kampainis, grūdintas nerūdijantis, tikslumo klasė 00, Kojelės ilgis: 100X70mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Produktų klasė	41G

**Aprašymas****Modelis:**

**Didelis tikslumas.** Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifautos ir pritrintos, plokštumos šlifautos.

**Su tvirta atramine kojele.**

**Paskirtis:**

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.

**Techninis aprašymas**

Matavimo kojelės skerspjūvis	20×3,5 mm
Atraminės kojelės ilgis	70 mm
Status kampas	0,003 mm
Atraminės kojelės skerspjūvis	18×12 mm
Ilgos briaunos ilgis	100 mm
Norma	DIN 875/00

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	F1
Produkto rūšis	Kampainis aštria briauna

## Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 100 mm	025000 100
DAkS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm	025010 750