



Griovelių mikrometras, Matavimo ribos: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Nesisukanti ašis ir peilio formos matavimo plokštumos. Mikrometrinis sraigtas ir matavimo atrama iš grūdinto plieno, valdymo elemento ir skalės dalys matinės chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Matavimo briaunų plotis	0,75 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo briaunų ilgis	6,5 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

PaslaugosKalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios
matavimo ribos 100 mm

022040 100

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios
matavimo ribos 100 mm

022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm

421100 75