

**Garant****Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0, Kojelės ilgis: 75X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451020 75X50
GTIN	4045197443847
Produktų klasė	41G

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslusis kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifuotos ir pritrintos itin tiksliai, plokštumos šlifuotos.

**Paskirtis:**

Kontrolei ir labai tiksliems darbams.

**Tikslumas:**

**DIN 875 / 0** – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,007 mm.

**Techninis aprašymas**

Kojelės skerspjūvis	15×4 mm
Status kampas	0,007 mm
Kojelės ilgis	75×50 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	0

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

## Paslaugos

DAkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750
Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100

## Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------