

Garant**Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 500X330mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Pakuotė: tvirta dėžė

Kalibravimas: F1

Status kampas: 0,035 mm

Kojelės skerspjūvis: 50×10 mm

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	50×10 mm
Status kampas	0,035 mm

Kojelės ilgis	500×330 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	1
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	015020 750
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	015600 750
Pakartotinis kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025000 750
DAkKS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 500X330 mm	451600 500X330
--	----------------