

**Plokščias kampainis Tikslumo klasė 2, Kojelės ilgis: 100X70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	452590 100X70
GTIN	4045197372123
Produktų klasė	42F

Aprašymas**Modelis:**

Plokštumos ir viršutinės briaunos tiksliai nušlifzuotos. Kontrolinės plokštumos nušlifzuotos.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Tikslumas:

DIN 875 / 2 – kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,030 mm.

Techninis aprašymas

Status kampas	0,03 mm
Kojelės skerspjūvis	20×5 mm
Kojelės ilgis	100×70 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	2

Produkto rūšis

Plokščias kampainis

PaslaugosDAkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai
Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm

025010 750

Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis
Maksimalus kojėlės ilgis 100 mm

025000 100

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 100X70 mm

451600 100X70