

**Garant****Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 300X200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451030 300X200
GTIN	4045197444134
Produktų klasė	41G

**Aprašymas****Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifzuotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifzuotos. Kampainis iš nerūdijančio plieno, grūdintas ir atleistas. Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

**Paskirtis:**

Kontrolėi ir tiksliems darbams.

**Tikslumas:**

**DIN 875 / 1** – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

**Techninis aprašymas**

Status kampas	0,025 mm
Kojelės skerspjūvis	40×8 mm
Kojelės ilgis	300×200 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875

Tikslumas	1
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750
KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 300 mm	025000 300

## Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 300X200 mm	451600 300X200
--	----------------