

Garant

Atraminis kampainis, grūdintas nerūdijantis, tikslumo klasė 00, Kojelės ilgis: 150X100mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Didelis tikslumas. Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifotos ir pritrintos, plokštumos šlifotos.

Su tvirta atramine kojele.

Paskirtis:

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.

Techninis aprašymas

Ilgos briaunos ilgis	150 mm
Atraminės kojelės skerspjūvis	22×12 mm
Matavimo kojelės skerspjūvis	22×4 mm
Status kampas	0,004 mm
Atraminės kojelės ilgis	100 mm
Norma	DIN 875/00

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	F1
Produkto rūšis	Kampainis aštria briauna

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 300 mm	025000 300
DAkS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm	025010 750