

Garant**Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0, Kojelės ilgis: 100X70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451020 100X70
GTIN	4045197443854
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Tikslusis kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifotos ir pritrintos itin tiksliai, plokštumos šlifotos.

Paskirtis:

Kontrolei ir labai tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 0 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,007 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	20×5 mm
Status kampas	0,007 mm
Kojelės ilgis	100×70 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	0

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

DAkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750
Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 100X70 mm	451600 100X70
---	---------------