

## Mitutoyo

### Skaitmeninis mikrometras su paplonintais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 25-50mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421610 25-50
GTIN	4946368499437
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

**Modelis:**

**Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė.** Paplonintos, tiksliai šlifautos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifutas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 – 10 N.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

#### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Kalibravimas	B2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863

Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkKS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

## Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1