

Garant**Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 400X265mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451030 400X265
GTIN	4045197444141
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifluotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifluotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

Paskirtis:

Kontrolėi ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui $100 \times 70 = 0,015$ mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	45×10 mm
Status kampas	0,03 mm
Kojelės ilgis	400×265 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875

Tikslumas	1
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm	025010 750
KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm	025000 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 400X265 mm	451600 400X265
--	----------------