

HOLEX**Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114360 – papildymo rinkinys, TiN, Tipas: 1-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115265 1-10
GTIN	4045197024749
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.

Nušlifluotas profilis:

aukštas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, grąžtas serijinei gamybai.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Techninis aprašymas

Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	19
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	TiN

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	56 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	S
Ketus (G)	tinka	31 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5