

Garant

Atraminis kampainis, grūdintas, plokščias modelis nerūdijantis, tikslumo klasė 00, Kojelės ilgis: 150X100mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	450010 150X100
GTIN	4045197443960
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Didelis tikslumas. Dvi pleišto formos matavimo briaunos ties ilgąja kraštine. Grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifautos ir pritrintos, plokštumos šlifautos.

Paskirtis:

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	30x6 mm
Atraminės kojelės ilgis	100 mm
Status kampas	0,004 mm
Ilgos briaunos ilgis	150 mm
Norma	DIN 875/00
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	F1
Produkto rūšis	Kampainis aštria briauna

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 300 mm	025000 300
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750