


HOLEX**Spiralinis grąžtas HSS/E Nr. 114405 – papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115315 1-13
GTIN	4045197542632
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Nušlifluotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Techninis aprašymas

Grąžtų skaičius	25
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Gręžimo diapazonas	1 - 13 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	135 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5

Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 13 mm	114405 13
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Spiralinis gražtas HSS/EN Ø DC h8 12 mm	114405 12