

Garant**Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 500X330mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451030 500X330
GTIN	4045197444158
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

Paskirtis:

Kontrolėi ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Techninis aprašymas

Status kampas	0,035 mm
Kojelės skerspjūvis	50×10 mm
Kojelės ilgis	500×330 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875

Tikslumas	1
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750
KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025000 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 500X330 mm	451600 500X330
--	----------------