

Garant**Atraminis kampainis su reguliuojamo ilgio liniuote nerūdijantis, tikslumo klasė 00****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	450030
GTIN	4045197443823
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Tikslus pagrindas su laipsniškai **slankiojančia lekaline liniuote**. Visi matavimo paviršiai nušlifuoti ir nugludinti; visas kampainis grūdintas.

Paskirtis:

Tikrinimo darbams šviesos pralaidumo metodu. Slankioji plieninė liniuotė leidžia tikrinimo darbus atlikti prie mažų įdubimų ar iškilimų ir t.t.

Kalibravimas: F1

Status kampas: 0,007 mm

Liniuotės ilgis: 60 mm

Liniuotės skerspjūvis: 4×4 mm

Pagrindo plotis: 40 mm

Pagrindo aukštis: 10 mm

Pagrindo gylis: 22 mm

Techninis aprašymas

Pagrindo plotis	40 mm
Status kampas	0,007 mm
Liniuotės skerspjūvis	4×4 mm

Pagrindo gylis	22 mm
Pagrindo aukštis	10 mm
Liniuotės ilgis	60 mm
Norma	DIN 875/00
Tikslumas	00
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	F1
Produkto rūšis	Kampainis aštria briauna

Paslaugos

Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 100 mm	015020 100
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojėlės ilgis 750 mm	015600 750
Pakartotinis kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 100 mm	025000 100