

Garant**Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0, Kojelės ilgis: 200X130mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Tikslusis kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos šlifotos ir pritrintos itin tiksliai, plokštumos šlifotos.

Paskirtis:

Kontrolei ir labai tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 0 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,007 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	30×7 mm
Status kampas	0,009 mm
Kojelės ilgis	200×130 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	0

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 300 mm	025000 300
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------