

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras išgaubtiems paviršiams, Matavimo ribos: 25-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifautos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifutas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Kalibravimas	B2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863

Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
Siūstuvai Tipas S16E	498966 S16E
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965