


Garant**ZeroClamp stovas su 1 užspaudimo elementu, Tipas: 12809****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360030 12809
GTIN	4045197416001
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Užspaudimo elemento Ø **120 mm**, indeksuotas. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinį jo neperkeliant. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Tinka:

Pagrindo plokštėms su atstumu 200.

Tiekimo sudėtis:

Su movos kištuku ir fiksatoriais Nr. 360025 dyd. 18M16.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo mova Nr.360019 dyd. 10241 ir dyd. 1003.

Techninis aprašymas

Fiksatorių skaičius	2
---------------------	---

Surenkamas aukštis H	150 mm
Plotis B	198 mm
Tipas	12809
Serija	ZeroClamp
Prijungimo sriegis	1/8 in
Produkto rūšis	Stovas

Priedai

ZeroClamp greitojo jungimo mova Tipas 10003	360019 10003
ZeroClamp greitojo jungimo mova Tipas 10241	360019 10241