

Garant**Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 75X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Supakuota plastikinėje dėžėje.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Techninis aprašymas

Status kampas	0,014 mm
Kojelės skerspjūvis	15×4 mm
Kojelės ilgis	75×50 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	1

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

DAkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750
Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------