


Garant

**Lekalinis plieninis kampainis, grūdintas nerūdijantis, tikslumo klasė 00,
Kojelės ilgis: 25X20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	450040 25X20
GTIN	4045197444035
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus. Su įžambine matavimo briauna bei siaura ilga kojele. Kietasis plienas, grūdintas ir atleistas. Viršutinės briaunos nušlifluotos ir pritrintos. Plokštumos nušlifluotos.

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamybai.

Techninis aprašymas

Atraminės kojelės ilgis	20 mm
Ilgos briaunos ilgis	25 mm
Status kampas	0,003 mm
Atraminės kojelės skerspjūvis	4x3,5 mm
Norma	DIN 875/00
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	F1
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojėlės ilgis 100 mm	025000 100
--	------------