

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras griovelių matavimui, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421640 0-25
GTIN	4946368689852
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifautos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifotas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 – 10 N.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022010 100

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm

022000 25

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498975

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2

497445 D2

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2

497445 USB2

Siųstuvas Tipas S16E

498966 S16E

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1

497445 D1

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357

081560 357

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498965