

Mitutoyo**Mikrometras su prizmine atrama, Matavimo ribos: 5-25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 422300 5-25 |
| GTIN | 4946368010151 |
| Produktų klasė | 44A |

Aprašymas**Modelis:**

Su prizmine atrama trijų arba penkių briaunų detalių matavimui. Matavimo rėmas dažytas. Sraigto žingsnis koreguotas pagal prizmės kampą. **5 briaunų**, prizmės kampas 108°.

Paskirtis:

Matuoti įrankius su 3 arba 5 pjovimo briaunomis (frezas, plėstuvus).

Tiekimo sudėtis:

Su kalibravimo etalonu.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Prizmės kampas | 108 (5-briaunis) laipsniai |
| Matavimo būgno Ø | 18 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 5 - 25 mm |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm |
| Sraigto Ø | 6,35 mm |
| Padalos vertė | 0,01 mm |
| Kalibravimas | B8 |
| Norma | DIN 863 |
| Matavimo prietaisai | analoginis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |

Produkto rūšis

Mikrometras

PaslaugosKalibravimasSrieginis šoninis mikrometras su etalonu
maksimalus nominalusis matmuo 100 mm

022320 100