

Garant**Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 0, Kojelės ilgis: 75X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451010 75X50
GTIN	4045197444066
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Tikslusis kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir ramiastingis. Viršutinės briaunos šlifautos ir pritrintos tiksliai, plokštumos šlifautos.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 0 – kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,007 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	15×4 mm
Status kampas	0,007 mm
Kojelės ilgis	75×50 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	0

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 100 mm	025000 100
DAkS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------