

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras griovelių matavimui, Matavimo ribos: 50-75mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifautos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifotas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkslę 5 – 10 N.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Kalibravimas	B2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022040 100

DAkKS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022050 100

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2

497445 D2

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498965

Siųstuvas Tipas S16E

498966 S16E

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas

498975

Etalonas Visas ilgis 50 mm

421100 50

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357

081560 357

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1

497445 D1

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2

497445 USB2