

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421660 0-25
GTIN	4946368689531
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifautos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifutas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygiagretumas	4 µm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Kalibravimas	B1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos

Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1