

Hartig

**Sriegių mikrometras be antgalių, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Produktų klasė	46P

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdinta, šlifvuota matavimo ašis su kiauryme matavimo antgaliams. Atskaitos būgnas matinis chromuotas. Su terkšle ir greita pavara sparčiam reguliavimui. Rėmas izoliuotas.

**Paskirtis:**

**Racionaliam išorinių sriegių vidurinio  $\varnothing$  matavimui.** Viena pora antgalių ( su grioveliu ir iškyša) tinkama keliems sriegių žingsniams. Būtina sąlyga, kad būtų išlaikytas matuojamas vidinis kampas.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25-50 su 1 etalonu 60°; be sriegio įdėklų.

**Priedai pasirinktinai:**

Griovelis ir iškyša Nr. 421652.

**Pastaba:**

Kitokių matavimo ribų reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo būgno $\varnothing$	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Sraigto $\varnothing$	6,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Priedai

Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 2-3 mm	421652 2-3
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 3,5-5 mm	421652 3,5-5