

Garant**Plokščias kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 200X130mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451030 200X130
GTIN	4045197444165
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifzuotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifzuotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Supakuota plastikinėje dėžėje.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	30×7 mm
Status kampas	0,02 mm
Kojelės ilgis	200×130 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	1

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Plokščias kampainis

Paslaugos

DAkS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750
Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 300 mm	025000 300

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------