

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421572 75-100
GTIN	4946368599595
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Didelis LCD ekranas (7,5 mm). „Function Lock“ sumažina galimybę netyčia perstatyti nulinę padėtį. **Kombinuota terkšlė** (sukimosi momento ribojimas būgne ir greitaeigėje pavaroje) skirta darbui viena ranka ir naudojimui laikiklyje.

Privalumai:

Matavimo laikas sutrumpėja iki 40% dėl 2 mm sraigto žingsnio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. Nuo dyd. 25 -50 - 1 etalonas.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,35 mm
Sraigto žingsnis	2 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Leistina paklaida	2 µm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B2

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E