

Garant**Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 250X165mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifluotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifluotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

Paskirtis:

Kontrolėi ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	35×7 mm
Status kampas	0,023 mm
Kojelės ilgis	250×165 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875

Tikslumas	1
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 300 mm	025000 300
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 250X165 mm	451600 250X165
--	----------------