

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras sriegių matavimui, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421650 0-25
GTIN	4946368695761
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifotos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifotas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Be keičiamų matavimo antgalių.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Keičiami antgaliai sriegio matavimams Nr. 421652.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863

Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 2-3 mm	421652 2-3
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Siųstuvai Tipas S16E	498966 S16E
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 3,5-5 mm	421652 3,5-5