

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras sriegių matavimui, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421650 0-25
GTIN	4946368695761
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė. Paplonintos, tiksliai šlifautos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Be keičiamų matavimo antgalių.**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Keičiami antgaliai sriegio matavimams Nr. 421652.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Nuolydžio klaida	3 μm

Norma	ISO 3611
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras