

**Plokščias kampainis Tikslumo klasė 2, Kojelės ilgis: 75X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	452590 75X50
GTIN	4045197372116
Produktų klasė	42F

Aprašymas**Modelis:**

Plokštumos ir viršutinės briaunos tiksliai nušlifzuotos. Kontrolinės plokštumos nušlifzuotos.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Tikslumas:

DIN 875 / 2 – kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,030 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	15×5 mm
Status kampas	0,028 mm
Kojelės ilgis	75×50 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	2

Produkto rūšis

Plokščias kampainis

PaslaugosKalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis
Maksimalus kojelės ilgis 100 mm

025000 100

DAkKS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai
Maksimalus kojelės ilgis 750 mm

025010 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 75X50 mm

451600 75X50