



Griovelių mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Nesisukanti ašis ir peilio formos matavimo plokštumos. Mikrometrinis sraigtas ir matavimo atrama iš grūdinto plieno, valdymo elemento ir skalės dalys matinės chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	8 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Matavimo briaunų ilgis	6,5 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo briaunų plotis	0,75 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B1
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

PaslaugosKalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios
matavimo ribos 25 mm

022000 25

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios
matavimo ribos 100 mm

022010 100