

Garant**Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 300X200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifautos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifautos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

Paskirtis:

Kontrolėi ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	40×8 mm
Status kampas	0,025 mm
Kojelės ilgis	300×200 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875

Tikslumas	1
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750
Kalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 300 mm	025000 300

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 300X200 mm	451600 300X200
--	----------------