

**Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2, Kojelės ilgis: 100X70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	452600 100X70
GTIN	4045197205773
Produktų klasė	42F

Aprašymas**Modelis:**

Plokštumos ir viršutinės briaunos tiksliai nušlifluotos. Kontrolinės plokštumos nušlifluotos.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Tikslumas:

DIN 875 / 2 – kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,030 mm.

Techninis aprašymas

Kojelės skerspjūvis	20×5 mm
Status kampas	0,03 mm
Kojelės ilgis	100×70 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	2

Produkto rūšis

Atraminis kampainis

PaslaugosKalibravimas Plokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis
Maksimalus kojelės ilgis 100 mm

025000 100

DAkKS kalibravimas Plokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai
Maksimalus kojelės ilgis 750 mm

025010 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 100X70 mm

451600 100X70