

**Mitutoyo****Skaitmeninis mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

**Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė.** Paplonintos, tiksliai šlifautos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifutas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 – 10 N.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	6 µm
Kalibravimas	B2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos

Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

## Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975