

**Griovelių mikrometras, Matavimo ribos: 25-50mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 421900 25-50 |
| GTIN | 4045197203960 |
| Produktų klasė | 42B |

Aprašymas**Modelis:**

Nesisukanti ašis ir peilio formos matavimo plokštumos. Mikrometrinis sraigtas ir matavimo atrama iš grūdinto plieno, valdymo elemento ir skalės dalys matinės chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 25 - 50 mm |
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm |
| Matavimo briaunų ilgis | 6,5 mm |
| Matavimo briaunų plotis | 0,75 mm |
| Sraigto Ø | 8 mm |
| Padalos vertė | 0,01 mm |
| Kalibravimas | B2 |
| Norma | DIN 863 |
| Matavimo prietaisai | analoginis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022050 100

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 25 mm

421100 25