

**Garant****Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 400X265mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451040 400X265
GTIN	4045197444233
Produktų klasė	41G

**Aprašymas****Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifluotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifluotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Transportavimui atspari apsauginė pakuotė.

**Paskirtis:**

Kontrolėi ir tiksliems darbams.

**Tikslumas:**

**DIN 875 / 1** – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

**Techninis aprašymas**

Status kampas	0,03 mm
Kojelės skerspjūvis	45×10 mm
Kojelės ilgis	400×265 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875

Tikslumas	1
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

---

## Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 400X265 mm	451600 400X265
--	----------------