

Hartig

Sriegių mikrometras be antgalių, Matavimo ribos: 75-100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	422340 75-100
GTIN	4250099618389
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Grūdinta, šlifvuota matavimo ašis su kiauryme matavimo antgaliams. Atskaitos būgnas matinis chromuotas. Su terkšle ir greita pavara sparčiam reguliavimui. Rėmas izoliuotas.

Paskirtis:

Racionaliam išorinių sriegių vidurinio Ø matavimui. Viena pora antgalių (su grioveliu ir iškyša) tinkama keliems sriegių žingsniams. Būtina sąlyga, kad būtų išlaikytas matuojamas vidinis kampas.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25-50 su 1 etalonu 60°; be sriegio įdėklų.

Priedai pasirinktinai:

Griovelis ir iškyša Nr. 421652.

Pastaba:

Kitokių matavimo ribų reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,5 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo būgno Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Priedai

Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Antgalių pora sriegių mikrometrams Žingsnis 2-3 mm	421652 2-3