

Mitutoyo**Precizinis skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Itin tikslus skaitmeninis mikrometras. Precizinis sraigtas su absoliučiuoju davikliu. Specialus terkšlinis būgnas pastoviai matavimo jėgai 7–9 N.

Tiekimo sudėtis:

Su šilumą izoliuojančia danga, siekiant sumažinti temperatūros įtaką, ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumos \emptyset	3,2 mm
Sraigto \emptyset	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo plokštumų lygumas	0,3 μ m
Leistina paklaida	0,6 μ m
Padalos vertė	0,0001 mm
Padalos vertė	0,000005 in
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032

Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------