



Griovelių mikrometras, Matavimo ribos: 50-75mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Nesisukanti ašis ir peilio formos matavimo plokštumos. Mikrometrinis sraigtas ir matavimo atrama iš grūdinto plieno, valdymo elemento ir skalės dalys matinės chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo briaunų plotis	0,75 mm
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo briaunų ilgis	6,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022050 100

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm

421100 50