



Galandimo mašina su dviem diskais DS, 400 V, Tipas: DS15/300



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Produktų klasė	03S

Aprašymas

Modelis:

Itin **ramiai veikiantis** variklis ilgaamžis net ir **naudojamas nuolat. Parduodama be šlifavimo diskų.**

Itin tvirtos trifazės šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais, su stalu. Patikimas ruošinių tvirtinimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	DS15/300
Svoris	80 kg
Naudojama galia	1100 W
maksimalus sūkių skaičius	1450 min ⁻¹
šlifavimo disko plotis T	40 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	76 mm
Šlifavimo disko Ø D	300 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Galandinimo staklės su dviem diskais

Priedai

Apsauginis akių skydas, skirtas Nr. 077502 Tipas DS2	077509 DS2
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596610 NK60
Įrankių laikymo stalas kairėje Tipas AT2	077519 AT2
Mašinų stovai Tinka mašinai DS15	077513 DS15
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596610 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596610 EK60
Įrankių laikymo stalas dešinėje Tipas AT2	077525 AT2