

**Garant****Žemyn tempianti lūpa, Žiaunų plotis: 48mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360084 48
GTIN	4045197482402
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Paskirtis:**

Galimi įvairūs tarpašiniai atstumai naudojant kryžminį sujungiklį.

**Tinka:**

Bazinei kreipiančiajai Nr. 360080.

**Pastaba:**

Tinka naudoti kreipiančiosioms nuo 3 versijos (žr. pav.!) Universalios kreipiančiosios briaunos negali būti platesnės nei 5mm.

**Techninis aprašymas**

Sukimo momentas	6 Nm
Sukimo momentas	12 Nm
Sukimo momentas	17,5 Nm
Sukimo momentas	25 Nm
Žiaunų plotis	48 mm
Užspaudimo jėga	5 kN
Užspaudimo jėga	10 kN
Užspaudimo jėga	15 kN

Užspaudimo jėga	20 kN
maks. eiga	3 mm
Užveržimo varžto rakto dydis SW	6 mm
Kojelės varžto rakto dydis SW <sub>1</sub>	4 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai