

**Bazavimo kaladėlė, šlifuota, Staklių griovelio dydis b1: 18mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375365 18 |
| GTIN | 4020772071592 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinio indikatorius nebereikia.

Paskirtis:

Šios kaladėlės įsukamos poromis į 20 mm pločio spaustuvų bazavimo griovelius. Keičiant bazavimo kaladėles, tą patį spaustuvą galima tvirtinti **ant daugelio staklių stalų su įvairaus pločio T formos grioveliais.**

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įzotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.

Pastaba:

Dyd. 20 žr. Nr. 375370.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------|
| Varžtams DIN 84, DIN 912 | M6×16 |
| Staklių griovelio dydis b ₁ | 18 mm |
| Įtaiso griovelio dydis b ₂ | 20 mm |
| Ilgis | 25 mm |

| | |
|----------------|-------------------|
| Aukštis H | 10 mm |
| Tipas | 6322A |
| Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |