


Garant

Universalus modulinis spaustuvas 80, Bėgelio ilgis: 400mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	360080 400
GTIN	4045197479990
Produktų klasė	310

Aprašymas

Modelis:

- Visos kontaktinės plokštumos tiksliai nušlifluotos, tvirtinimo tikslumas 0,03 mm.
- Bazinės spaustuvių kreipiančiosios užgrūdintos.
- Kompaktiška modulinė konstrukcija, didelė užspaudimo jėga iki 20 kN, maksimalus pritraukimo momentas 25 Nm.
- Tvirtinimo kiaurymės GARANT ZeroClamp fiksuoto nulinio taško sistemai (atstumas 200 mm), serijinės, gali būti virš užspaudimo plokštės arba griebtuvo.
- Liniuotė ant kreipiančiosios paviršiaus leidžia greitai ir tiksliai išdėstyti užspaudimo elementus.
- Paprastas užspaudimo jėgos reguliavimas dinamometriniu raktu.

Paskirtis:

- 5-ašiam apdirbimui daugiaašiais abdirbimo centrais.
- Ekonomiškas sprendimas naudojimui fiksuoto nulinio taško sistemoje GARANT ZeroClamp, kitose automatizuotose sistemose arba tiesiai ant staklių stalo ar užspaudimo stovuose.

Priedai pasirinktinai:

Lūpų variantus, magnetines plokšteles ir ruošinio atramas žr. nuo Nr. 360084 iki 360096.
Dinamometriniu raktu Nr. 656050 dyd. 60, fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 12M10, spaustukas Nr. 360127

Pastaba:

Dinamometrinius raktus žr. Nr. 656050 dyd. 25, užspaudimo kaiščius Nr. 360025 dyd. 12M10.

Techninis aprašymas

Bėgelio ilgis	400 mm
Aukštis H	35 mm
Ilgis L	400 mm
Plotis B	80 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo bėgelis

Priedai

Žemyn tempianti lūpa Žiaunų plotis 26 mm	360084 26
Prispaudiklių rinkinys 6 vnt.	360127
Žemyn tempianti lūpa Žiaunų plotis 26DUO mm	360084 26DUO
Pagrindinės lūpos Žiaunų plotis 80 mm	360088 80
Keičiama lūpa Žiaunų plotis / medžiaga 48STAHL mm	360090 48STAHL
Žemyn tempianti lūpa Žiaunų plotis 48 mm	360084 48
Keičiama lūpa Žiaunų plotis / medžiaga 80ALU mm	360090 80ALU
Keičiama lūpa Žiaunų plotis / medžiaga 48ALU mm	360090 48ALU
Keičiamos lūpos Medžiaga ALU	360089 ALU
Žemyn tempianti lūpa Žiaunų plotis 80 mm	360084 80
Lygiagreči užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 48 mm	360085 48
Bazinė užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 80 mm	360086 80
Bazinė užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 26 mm	360086 26
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 60 Nm	656050 60
Lygiagreči užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 80 mm	360085 80
Bazinė užspaudimo lūpa Žiaunų plotis 48 mm	360086 48
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10	360025 12M10